


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3351.230

# Wentylatory Vario wsuwane do 482,6 mm (19")

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3351.230 - Wentylatory Vario wsuwane do 482,6 mm (19") Wydajność powietrza 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów ciepłych. Rama prowadząca ułatwia konserwację wentylatorów.

## Cechy

Nr kat.	SK 3351.230
Opis produktu	Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów ciepłych.
Korzyści	Rama prowadząca ułatwia konserwację i wymianę wentylatorów.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Kompletna jednostka gotowa do podłączenia Wraz z listwą zaciskową i materiałem mocującym
Wydajność powietrza (swobodna)	480 m <sup>3</sup> /h
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,36 A Przy 60 Hz: 0,33 A
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Wysokość: 44 mm Głębokość: 200 mm
Rozstaw osi wentylatorów	85 mm
Liczba wentylatorów	3
Poziom ciśnienia akustycznego	Przy 50 Hz: 51 dB(A)
Zakres temperatury pracy	-10 °C...55 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,5 kg

## Cechy

---

Masa brutto	2,712 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Moduł wentylatorowy wsuwany, do 482,6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 482,6 x 44 x 200 mm

---

## Aprobaty

---

Aprobaty	UR + C-UR (recognized) VDE
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności

---