

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.640

**Klimatyzator naścienne TopTherm
Blue e**

Stan: 27.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.640 - Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



Cechy

Nr kat.	SK 3361.640
Wersja	zabudowa naścienna
Opis produktu	Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy Zewnętrzny transformator z rdzeniem pierścieniowym
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,6 kW

Cechy

Napięcie znamionowe robocze	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Uwaga dot. nr kat.	Dane techniczne klimatyzatora do zabudowy naściennej 3361.x40 obowiązują z podłączonym zewnętrznym transformatorem
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 1,2 A Przy 60 Hz: 1,4 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 3,1 A Przy 60 Hz: 3,3 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 480 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m ³ /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 280 mm Wysokość: 550 mm Głębokość: 280 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,28 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,18 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...52 °C

Cechy

Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 6,3...10 A
Depth transformer	65 mm
Diameter transformer	126 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	25,568 kg
Masa brutto	26,675 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator Blue e+ S, montaż naścienny, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 280 x 550 x 280 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK