

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3363.100**

**Wymienniki ciepła powietrze-woda**

Stan: 14.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3363.100 - Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

## Cechy

Nr kat.	SK 3363.100
Wersja	zabudowa naścienna Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
Opis produktu	Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza	L 35 W 10 przy 400 l/h: 0,5 kW
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 37 W Przy 60 Hz: 38 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,18 A Przy 60 Hz: 0,18 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	1: 10 bar
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy	100 %
Czynnik chłodniczy	Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody	1 °C...30 °C

# Cechy

Przyłącza wody	Końcówka węża ½" G ¾" gw.zewn.
Regulacja temperatury	Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy	1 °C...70 °C
Wskazówka	Zintegrowany zawór przeciwwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
Wymiary	Szerokość: 280 mm Wysokość: 550 mm Głębokość: 120 mm
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55 IP 65 dostępne na zapytanie
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Opak.	1 szt.
Waga netto	8,896 kg
Masa brutto	9,364 kg
Numer taryfy celnej	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis produktu	SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sterownik podstawowy, części prowadzące wodę: miedź/mosiądz, SxWxG: 280 x 550 x 120 mm

# Aprobaty

# Aprobaty

---

Aprobaty

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności