

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.200

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19")

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.200 - Panel zaślepiający, 482,6 mm (19")

Beznarzędziowy montaż

Umożliwia szybkie zamknięcie bez użycia narzędzi oraz separację termiczną wolnych powierzchni montażowych w siatce wymiarowej 19"-1 U.

Cechy

Nr kat.	DK 5302.200
Korzyści	Większe obszary można zamknąć poprzez połączenie kilku jednostek. Uniwersalny panel dostosowany do indywidualnych wymagań. Możliwość rozbudowy z obu stron poprzez dodanie kolejnych paneli. Możliwość wielokrotnego demontażu i ponownego użycia
Materiał	Tworzywo sztuczne Klasa palności zgodnie z UL 94 HB, bez halogenu
Powierzchnia	Matowy
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Panel zaślepiający, 1 U, z wbudowanym systemem szybkiego montażu
Build-up height	1 U
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości	1 U
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,99 KG CO ₂ e
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27189217

Cechy

Opis produktu

Panel zaślepiający 482,6 mm (19"), 1 U, Beznarzędziowy montaż,
Tworzywo sztuczne, RAL 9005