

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

Panel montażowy, 482,6 mm (19")

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - Panel montażowy, 482,6 mm (19")

Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych na płaszczyźnie 19", m.in. szyn uziemiających, puszek rozdzielczych, małych elementów elektrycznych itp.

Cechy

Nr kat.	DK 5302.204
Opis produktu	Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych w ramach poziomu 19" jak zbiorcze szyny potencjałowe, puszk rozdzielcze, małe komponenty elektryczne, itd. Łatwe połączenie śrubowe komponentów w zintegrowanych otworach systemowych 25 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Width mounting surface	450 mm
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 430 mm
Jednostki wysokości	1 U
Wysokość montażowa dla komponentów	1 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,35 kg
Masa brutto	0,365 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	Panel montażowy 482,6 mm (19"), 1 U, blacha stalowa, RAL 9005