

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.144

Wymienniki ciepła powietrze-woda

Stan: 05.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.144 - Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

Cechy

Nr kat.	SK 3364.144
Wersja	zabudowa naścienna Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę
Opis produktu	Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza	L 35 W 10 przy 400 l/h: 0,95 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,12 A Przy 60 Hz: 0,11 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	1: 10 bar
Czas pracy	100 %
Czynnik chłodniczy	Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody	1 °C...30 °C
Przyłącza wody	Końcówka węża ½" G ¾" gw.zewn.
Regulacja temperatury	Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)

Cechy

Zakres temperatury pracy	1 °C...70 °C
Wskazówka	Zintegrowany zawór przeciwzrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
Wymiary	Szerokość: 280 mm Wysokość: 550 mm Głębokość: 120 mm
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Opak.	1 szt.
Waga netto	9,5 kg
Masa brutto	10 kg
Numer taryfy celnej	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Aprobaty

Aprobaty	CSA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności