

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3364.544

## Wymienniki ciepła powietrze-woda

Stan: 04.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3364.544 - Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

## Cechy

|                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                 | SK 3364.544                                                                                                                                                                               |
| Wersja                                  | zabudowa naścienna<br>Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę                                                                                                              |
| Opis produktu                           | Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny. |
| Kolor                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                  |
| Zakres dostawy                          | Gotowe do podłączenia<br>Szablon nawierceń<br>Materiał uszczelniający i montażowy                                                                                                         |
| Całkowita moc chłodnicza                | L 35 W 10 przy 400 l/h: 0,95 kW                                                                                                                                                           |
| Napięcie znamionowe robocze             | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Prąd znamionowy maksymalny              | Przy 50 Hz: 0,12 A<br>Przy 60 Hz: 0,11 A                                                                                                                                                  |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                                |
| Czas pracy                              | 100 %                                                                                                                                                                                     |
| Czynnik chłodniczy                      | Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)                                                                                                                            |
| Temperatura doprowadzanej wody          | 1 °C...30 °C                                                                                                                                                                              |
| Przyłącza wody                          | Końcówka węża ½"<br>G ¾" gw.zewn.                                                                                                                                                         |
| Regulacja temperatury                   | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)                                                                                                                                        |

## Cechy

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zakres temperatury pracy      | 1 °C...70 °C                                                        |
| Wskazówka                     | Zintegrowany zawór przeciwwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort |
| Wymiary                       | Szerokość: 280 mm<br>Wysokość: 550 mm<br>Głębokość: 120 mm          |
| Uwaga dot. nr kat.            | Termin dostawy do uzgodnienia                                       |
| Zabezpieczenie wstępne        | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A                |
| Zakres ustawień               | 20 °C...55 °C                                                       |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55                                                               |
| Opak.                         | 1 szt.                                                              |
| Numer taryfy celnej           | 84158300                                                            |
| ETIM 9                        | EC002515                                                            |
| ETIM 8                        | EC002515                                                            |
| ECLASS 8.0                    | 27180712                                                            |

## Aprobaty

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Aprobaty    | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności          |