

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SK 3366.520

# Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e

Stan: 17.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](https://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.520 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e

## 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"

## Cechy

|                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                  | SK 3366.520                                                                                                                                                                                         |
| Wersja                                   | zabudowa naścienna                                                                                                                                                                                  |
| Opis produktu                            | Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).                                  |
| Korzyści                                 | Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort                                            |
| Materiał                                 | Blacha stalowa                                                                                                                                                                                      |
| Kolor                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                            |
| Zakres dostawy                           | Skrapłacz z powłoką hydrofobową RiNano<br>Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)<br>Szablon nawierceń<br>Zestaw montażowy<br>Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511 | Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,5 kW<br>Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,5 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,05 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,1 kW                                       |
| Napięcie znamionowe robocze              | 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Prąd znamionowy maksymalny               | Przy 50 Hz: 7,8 A<br>Przy 60 Hz: 8 A                                                                                                                                                                |
| Prąd rozruchowy (maksymalny)             | Przy 50 Hz: 25 A<br>Przy 60 Hz: 27,5 A                                                                                                                                                              |

# Cechy

|                                                                |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydajność powietrza (swobodna)                                 | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 910 m³/h<br>Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 860 m³/h                                                                                 |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,55                                                                                                     |
| Wersja                                                         | zabudowa naścienna                                                                                                                                               |
| Wymiary                                                        | Szerokość: 435 mm<br>Wysokość: 1.590 mm<br>Głębokość: 205 mm                                                                                                     |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529                                  | Obieg zewnętrzny IP 34<br>Obieg wewnętrzny IP 54                                                                                                                 |
| Protection category NEMA                                       | UL Type 12                                                                                                                                                       |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące                          | Czynnik chłodniczy: R-513A<br>Ilość: 0,7 kg<br>Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631<br>Ekwiwalent CO2 (CO2e): 1 t                                |
| Regulacja temperatury                                          | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)                                                                                                               |
| Zakres temperatury pracy                                       | 10 °C...55 °C                                                                                                                                                    |
| Temperatura składowania                                        | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                   |
| Zakres ustawień                                                | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                    |
| Moc znamionowa Pel                                             | Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,97 kW<br>Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,09 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,16 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,27 kW |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)                        | 28 bar                                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenie wstępne                                         | Wyłącznik ochrony transformatora: 6,3...10 A                                                                                                                     |
| Opak.                                                          | 1 szt.                                                                                                                                                           |
| Waga netto                                                     | 67 kg                                                                                                                                                            |
| Masa brutto                                                    | 67 kg                                                                                                                                                            |
| Numer taryfy celnej                                            | 84158200                                                                                                                                                         |

## Cechy

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC000855 |
| ETIM 8     | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

## Aprobaty

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Certyfikaty | EAC                  |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności |