

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.545

Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.545 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



Cechy

Nr kat.	SK 3366.545
Wersja	zabudowa naścienna Płaski
Opis produktu	Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Błacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Zestaw montażowy do montażu wewnętrznego Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano

Cechy

Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,25 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,92 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Uwaga dot. nr kat.	W przypadku montażu klimatyzatora można zainstalować ramę osłonową 3377.000 z zestawem montażowym. Nadaje ona urządzeniu jednolity wygląd.
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 1,9 A Przy 60 Hz: 1,8 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 6 A Przy 60 Hz: 6 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 910 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 860 m ³ /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,39
Wersja	zabudowa naścienna
Wersja specjalna	Płaski
Wymiary	Szerokość: 435 mm Wysokość: 1.590 mm Głębokość: 205 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,7 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,44 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C

Cechy

Zakres ustawień	20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,7 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,8 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,92 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 2 A
Opak.	1 szt.
Waga netto	50 kg
Masa brutto	58,5 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator Blue e, montaż naścienny, slimline, 1,25 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 435 x 1590 x 204 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation
-------------	--