


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.855

Prowadnice powietrza do ramy montażowej 19" TS IT

Stan: 10.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.855 - Prowadnice powietrza do ramy montażowej 19" TS IT

Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.



Cechy

Nr kat.	DK 5501.855
Opis produktu	Z dookólną listwą szczotkową do bezkolizyjnego odgrodzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
Zastosowania	Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
Materiał	Blacha stalowa Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	2 osłony pionowe 2 osłony poziome 4 listwy szczotkowe Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Pionowe i poziome osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych ramach montażowych 19".

Cechy

Pasujący do	Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1.5
Masa brutto	2
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177706958
ECLASS 8.0	27189272