


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010 Moduł wentylatora

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Moduł wentylatora do VX IT, TS IT

Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory. Łatwa technika przyłączeniowa i efektywna energetycznie regulacja obrotów.

Cechy

Nr kat.	SK 5503.010
Wersja	Bez płyty dachowej
Opis produktu	Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory.
Korzyści	Łatwa technika przyłączeniowa z gniazdem C13 Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	1 zespół wentylatorowy 2 wentylatory Gotowe do podłączenia Wraz z zestawem montażowym Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)	280 m ³ /h
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,39 A Przy 60 Hz: 0,36 A
Wymiary	Szerokość: 550 mm Wysokość: 42 mm Głębokość: 220 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Prędkość obrotowa	100 %

Cechy

Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Możliwości montażu	W VX IT z szer. x głęb. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 W TS IT z szer. x głęb.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 W TX CableNet o wymiarach S x G (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Wskazówka	Redukcja podanej wydajności powietrza do 280 m ³ /h przy oporach ciśnienia na poziomie 25 Pa
Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)	46 dB(A)
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT TS IT TX CableNet
Zakres temperatury pracy	5 °C...55 °C
Moc znamionowa	21,5 W
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,45 kg
Masa brutto	2,653 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035

Aprobaty

Aprobaty	UL UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK