



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3659.180

Szyny teleskopowe serwerowe

Stan: 23.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3659.180 - Szyny teleskopowe serwerowe

Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie wbudowanym.

Cechy

Nr kat.	TS 3659.180
Wersja	Do odstępów między poziomami 468,6-687,4 mm
Opis produktu	Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie wbudowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 426 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Zakres dostawy	Szyny teleskopowe z zestawem montażowym Akcesoria montażowe
Długość wysunięcia	511,2 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS: 600 mm Typ obudowy: TS IT Typ obudowy: VX IT
Obciążalność	30 kg
Wskazówka	Tylko w połączeniu z szynami profilowymi L
Opak.	2 szt.
Waga netto	2.424
Masa brutto	2.624
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177222908
ETIM 9	EC002520
ETIM 8	EC002520
ECLASS 8.0	27189261