

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

Uchwyt do szyn prądowych

Stan: 13.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Uchwyt do szyn prądowych

Do łatwego mocowania szyn miedzianych i szyn zbiorczych do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.



Cechy

Nr kat.	AS 4050.082
Wersja	Jednoczesne mocowanie trzech krótkich szyn miedzianych i grubość materiału 5 mm lub 10 mm
Opis produktu	Uchwyty do szyn prądowych centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT do łatwej obróbki szyn miedzianych. Nadaje się do wiercenia i nacinania gwintów.
Długość obróbki przy grubości 5 mm	150 - 300 mm
Wysokość obróbki (maks.)	30 - 120 mm
Długość obróbki przy grubości 10 mm	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	tak
Pasuje do nr kat.	4050.101 4055.911 4055.912
Opak.	2 szt.
Numer taryfy celnej	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Cechy

ECLASS 8.0

36609190

Opis produktu

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm