

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.405

Centrum tnące Secarex AC 18

Stan: 16.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.405 - Centrum tnące Secarex AC 18

Szybsze, dokładniejsze i bardziej ekonomiczne cięcie koryt kablowych, osłon koryt kablowych i szyn nośnych za pomocą półautomatycznego centrum tnącego Secarex AC 18.



Cechy

Nr kat.	AS 4050.405
Wersja	Nowoczesne rozwiązanie obsługi z monitorem 18,5", przemysłowym PC z procesorem i3 oraz klawiaturą z trackballem
Opis produktu	Półautomatyczne przycinanie kanałów kablowych, pokryw, szyn nośnych, specjalnie w produkcji unikatowej i małoseryjnej. Centrum tnące Secarex AC 18 może być opcjonalnie wyposażone w system szuflad z lewej strony urządzenia i/lub system półek z prawej strony. Jeżeli wymagane jest cięcie, innych niż wspieranych wsporników szynowych, można zamówić opcjonalny system zamienny (4050.491).
Korzyści	- Szybka, dokładna i niezawodna praca - Łatwa obsługa - Przyjazna i bezpieczna obsługa - Bardzo niskie koszty cięcia dzięki optymalizacji procesu przycinania - Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym - Czyste cięcia dzięki wysokowydajnym narzędziom - Automatyczne cofanie ogranicznika podczas cięcia - Możliwość kontroli cięcia przez okno obserwacyjne - Pięć rozmiarów szyn DIN w jednej kulisie
Zakres dostawy	- Secarex AC 18 - Drukarka etykiet - Panel obsługi

Cechy

Obrabiany materiał	Stal Aluminium Miedź Tworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo	Bezpieczna obsługa oburęczna
Interfejsy	Integracja z różnymi systemami CAD Import danych z EPLAN Pro Panel Programowanie warsztatowe Perforex
Wskazówka	Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 4.000 mm Wysokość: 1.610 mm Głębokość: 875 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	6 bar
Maks. wysokość obróbki korytka kablowego	100 mm
Maks. szerokość obróbki korytka kablowego	125 mm
Min. szerokość obróbki korytka kablowego	15 mm
Napięcie sterowania (DC)	24 V
Moc znamionowa	1,5 kW
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Typ szyny nośnej	Szyny profilowe C 30/15 (zgodnie z PN-EN 60 715) Szyny zatrzaskowe NS 15 (zgodne z PN-EN 60 715) Szyny zatrzaskowe NS 35/15 (zgodne z PN-EN 60 715) Szyny zatrzaskowe NS 35/7,5 (zgodne z PN-EN 60 715) Szyny prądowe NLS-CU 3/10
Do grubości ściany (maks.)	2,5 mm
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 4.000 mm Wysokość: 1.610 mm Głębokość: 875 mm

Cechy

Opak.	1 szt.
Masa/opak.	300 kg
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36629090