


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

Urządzenie do cięcia koryt kablowych MC125

Stan: 06.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Urządzenie do cięcia koryt kablowych MC125

Do ręcznego przycinania koryt kablowych, z regulowanym ogranicznikiem długości obrabianego materiału. Anodyzowana powierzchnia z grawerowaną laserowo podziałką milimetrową i calową. Bezpieczna obróbka dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu palców. Przeznaczona do montażu na stole warsztatowym.



Cechy

Nr kat.	AS 4050.435
Opis produktu	Do manualnego przycinania koryt kablowych, z regulowanym ogranicznikiem długości obrabianego materiału. Anodyzowana powierzchnia z grawerowaną laserowo podziałką milimetrową i calową. Bezpieczna obróbka dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu palców. Przeznaczona do montażu na stole warsztatowym.
Korzyści	Umożliwia niedrogie, ręczne cięcie koryt kablowych Ułatwia skracanie koryt kablowych w porównaniu z cięciem ręcznym
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 1.332 mm Wysokość: 798 mm Głębokość: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

Cechy

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Maks. szerokość obróbki korytka kablowego	125 mm
Obrabiany materiał	Tworzywo sztuczne
Opak.	1 szt.
Waga netto	14,3 kg
Masa brutto	15,43 kg
Numer taryfy celnej	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Opis produktu	Urządzenie do cięcia koryt kablowych MC125 do manualnego przycinania koryt kablowych i pokryw