

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.181

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.181 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami wentylowanymi i ramą montażową 19"

TS IT, wentylowana, do klimatyzacji pomieszczeń. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19", o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Cechy

| | |
|----------------|---|
| Nr kat. | DK 5528.181 |
| Materiał | Blacha stalowa Aluminium |
| Powierzchnia | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo |
| General colour | RAL 7035 |
| Kolor | Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005 |

Cechy

| | |
|--|--|
| Zakres dostawy | <p>Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową</p> <p>Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°</p> <p>Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylicydrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E</p> <p>Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości</p> <p>Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.</p> <p>Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)</p> <p>12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)</p> <p>50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy</p> <p>Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85 % powierzchni blachy perforowanej), dzielone pionowo, zawiasy 180°</p> |
| Wymiary | <p>Szerokość: 600 mm</p> <p>Wysokość: 1.800 mm</p> <p>Głębokość: 800 mm</p> |
| Jednostki wysokości | 38 U |
| Jednostki wysokości | 38 U |
| Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu | 84 mm / 168 mm |
| Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym) | 545 mm |
| Design doors | wentylowane |
| Wersja płaszczyzn 19" | Rama montażowa 482,6 mm (19") |
| Obciążalność | 15 000 N |
| Wskazówka | Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania |

Cechy

| | |
|----------------------|--|
| Materiały podstawowe | Aluminium |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 74,9 kg |
| Masa brutto | 82,6 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis produktu | TS IT, rama montażowa 19", drzwi wentylowane, szer. x wys. x głęb 600 x 1800 x 800 mm, 38 U |

Aprobaty

| | |
|-------------|----------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Certyfikaty | Powierzchnia |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności |