

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450

Automat skracający C8

Stan: 08.05.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Automat skracający C8

Półautomat do skracania żył do indywidualnie określonych wymiarów.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.450
Wersja	Z panelem obsługi
Opis produktu	Półautomat do skracania żył do indywidualnie określonych wymiarów.
Korzyści	Łatwa obsługa Proste wprowadzanie przewodów Łatwe otwieranie rolek podających Kompatybilność z PC
Dane techniczne	Pojedynczy przewód drobnożyłowy 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Pojedynczy przewód jednożyłowy 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Do długości przewodów 1 - 99999 mm Prędkość posuwu 0 - 1,5 m/s Możliwość ustawienia siły docisku rolek podających Stałoprądowy napęd serwomechaniczny
Zakres dostawy	Automat skracający C8 Oprogramowanie na CD-ROM Kabel przyłączeniowy z wtyczką
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc pozorna	120 VA
Wymiary maszyny	Szerokość: 380 mm Wysokość: 470 mm Głębokość: 360 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	24
Masa brutto	24
Numer taryfy celnej	84798997
EAN	4028177804845

Cechy

ECLASS 8.0

36600890