

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Zaciskarka RC

Stan: 10.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Zaciskarka RC

Elektropneumatyczny automat z zaciskarką z magazynkiem na 5 elementów do obróbki izolowanych tulejek zaciskowych o różnych przekrojach na rolce.



Cechy

Nr kat.	AS 4050.456
Wersja	Ekran dotykowy Wybór przekroju przewodu za pomocą ekranu dotykowego Możliwość wyposażenia w maks. 23.000 tulejek
Opis produktu	
Korzyści	Łatwa obsługa Bezpieczna i sprawna obróbka izolowanych końcówek kabli Brak czasu zbrojenia dzięki automatycznej wymianie narzędzi Łatwy i sprawny montaż Brak konieczności wymiany końcówek kabli, ponieważ 5x montaż
Dane techniczne	Zakres przekrojów 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Długość zacisku 8 i 10 mm Długość wprowadzania 27 mm (1.06 in.)
Wskazówka	Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
Wymiary	Szerokość: 335 mm Wysokość: 565 mm Głębokość: 485 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc pozorna	16 VA

Cechy

Zacikanie	zacisk trapezowy
Czas taktowania	2 s
Opak.	1 szt.
Waga netto	24,8 kg
Masa brutto	25,4 kg
Numer taryfy celnej	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Opis produktu	Zaciskarka RC, Zdejmowanie izolacji i zaciskanie, z magazynkiem na 5 elementów do obróbki