

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6074.100

Profile nośne CP-C

Stan: 14.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6074.100 - Profile nośne CP-C

Profile nośne do systemu ramienia nośnego CP-C

Cechy

Nr kat.	CP 6074.100
Wersja	pełne
Opis produktu	Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności z dużymi kanałami prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.
Korzyści	Możliwa łatwa regulacja również bez demontażu systemu. Prosty i szybki montaż systemu Ograniczenie kąta obrotu bez demontażu systemu Przekrój wystarczający do dużych wtyków Oddzielenie przewodów przesyłu danych od energetycznych Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli Elastyczne możliwości wprowadzania i przeprowadzania kabli
Materiał	Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor	Profil nośny: RAL 7035 Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy	Profil nośny CP-C
Długość	500 mm
Grubość materiału	6,5 mm
Wymiary	Szerokość: 75 mm Wysokość: 120 mm Długość: 500 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	4
Masa brutto	4.2
Numer taryfy celnej	76042990
EAN	4028177618909
ECLASS 8.0	27400556