

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553 Cutting Terminal CT

Stan: 10.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Cutting Terminal CT

Centrum tnące Cutting Terminal CT umożliwia precyzyjne przycinanie koryt kablowych, osłon koryt kablowych i szyn nośnych. Szczególnie dobrze nadaje się do produkcji jednostkowej i małoseryjnej.



Cechy

Nr kat.	AS 4050.553
Wersja	Nowoczesne rozwiązanie obsługi z monitorem 21,5"-Full HD Multitouch, Terra PC-Mini z procesorem i5 Do szyn nośnych z funkcją wybijania otworów podłużnych i poprzecznych Pięć rozmiarów szyn DIN w jednej kulisie Cutting Terminal CT M
Opis produktu	Centrum tnące Cutting Terminal CT M umożliwia precyzyjne przycinanie koryt kablowych, osłon koryt kablowych i szyn nośnych. Cutting Terminal CT M może być opcjonalnie wyposażony w system półek z prawej strony urządzenia i drukarkę etykiet. Jeżeli wymagane jest cięcie, innych niż wspieranych wsporników szynowych, można zamówić opcjonalny system zamienny (4050.559).
Korzyści	Szybka, dokładna i niezawodna praca Łatwa obsługa Przyjazna i bezpieczna obsługa Czyste cięcia dzięki wysokowydajnym narzędziom bez wiórów Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym Bardzo niskie koszty cięcia dzięki optymalizacji procesu przycinania Automatyczne cofanie ogranicznika podczas cięcia
Zakres dostawy	Cutting Terminal CT M Panel obsługi

Cechy

Zastosowania	Cięcie ręczne
Obrabiany materiał	Stal Aluminium Miedź Tworzywo sztuczne
Opcje maszyny	Drukarka etykiet 4050.557 System półek 4050.558
Interfejsy	Import danych z Eplan Pro Panel przez RiPanel Processing Center Import danych z list CSV
Wskazówka	Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 4.000 mm Wysokość: 2.230 mm Głębokość: 673 mm
Maks. wysokość obróbki korytka kablowego	100 mm
Maks. szerokość obróbki korytka kablowego	125 mm
Napięcie sterowania (DC)	24 V
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Typ szyny nośnej	Szyny zatrzaskowe NS 15 (zgodne z PN-EN 60 715) Szyny zatrzaskowe NS 35/15 (zgodne z PN-EN 60 715) Szyny zatrzaskowe NS 35/7,5 (zgodne z PN-EN 60 715) Szyny prądowe NLS-CU 3/10 Szyny profilowe C 34/15 (wg PN-EN 60715)
Do grubości ściany (maks.)	2,5 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	270
Masa brutto	300
Numer taryfy celnej	84623290
EAN	4028177026704