

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.817

Gwintownik maszynowy

Stan: 04.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.817 - Gwintownik maszynowy

Gwintowniki maszynowe do centrum obróbki Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT S i centrum laserowego LC.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.817
Wersja	HSSE-V3 Odparowany Do gwintów przelotowych Forma B mit z gwintem Whitwortha Stal o wysokiej wytrzymałości z domieszką wanadu
Opis produktu	Gwintowniki maszynowe do centrum obróbki Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT i centrum laserowego LC.
Wymiary	Gwint: M12
Obrabiany materiał	Stal Stal nierdzewna Aluminium Tworzywo sztuczne
Opak.	3 szt.
Waga netto	0,18 kg
Masa brutto	0,182 kg
Numer taryfy celnej	82051000
ETIM 9	EC002155
ETIM 8	EC002155
ECLASS 8.0	36609208
Opis produktu	Machine thread tap M12, packs of 3