


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.



Cechy

Nr kat.	AS 4051.123
Wersja	Wersja USA
Opis produktu	Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
Korzyści	Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mm Uniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalna Idealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire Terminal Zintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzenia Możliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniem Eplan Smart Wiring Możliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne części Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym Szuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia
Zakres dostawy	Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości Kabel przyłączeniowy, 7 m Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym

Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
Napięcie wejściowe	110 V AC, 60 Hz
Wymiary	Szerokość: 900 mm Wysokość: 1.350 mm Głębokość: 781 mm
Wysokość robocza	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	tak
Opak.	1 szt.
Waga netto	95 kg
Masa brutto	106 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Opis produktu	Mobilne stanowisko robocze do okablowywania z przyłączem 110 V i 60 Hz. Regulacja wysokości, uniwersalne zastosowanie w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------