


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.070**

**Zestaw ręczny: wykrojnik  
hydrauliczny i wycinaki M16-M63**

Stan: 10.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.070 - Zestaw ręczny: wykrojnik hydrauliczny i wycinaki M16-M63

Ręczny dziurkownik hydrauliczny w praktycznym zestawie z wycinakami do blachy stalowej. Maksymalna grubość obrabianego materiału 2 lub 3 mm.

## Cechy

Nr kat.	AS 4055.070
Wersja	Ten zestaw zawiera standardowe wykrojniki do blachy M16 do M63.
Opis produktu	Ręczny dziurkownik hydrauliczny w praktycznym zestawie z wycinakami do blachy stalowej. Maksymalna grubość obrabianego materiału 2 lub 3 mm.
Korzyści	Wydłużenie trwałości narzędzia dzięki wbudowanemu zaworowi nadciśnieniowemu
Zakres dostawy	Ręczny wycinak hydrauliczny, prosty 7 wycinaków do blachy z podziałem na 3 części Śruba hydrauliczna Ø 19 mm Śruba hydrauliczna Ø 9,5/19 mm Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm Zestaw tulejek dystansowych (3-częściowy) Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

# Cechy

---

Ø dziurkownika	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm
----------------	---

---

Do gwintu	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
-----------	---

---

Opak.	1 szt.
-------	--------

---

Waga netto	5,3 kg
------------	--------

---

Masa brutto	5,34 kg
-------------	---------

---

Numer taryfy celnej	82034000
---------------------	----------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

---

Opis produktu	Zestaw ręcznych wycinaków hydraulicznych, prostych M16,20,25,32,40,50,63 mm, z walizką, 7 wykrojników do blachy M 16 – M 63, z akcesoriami
---------------	--