


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.132 Wycinak okrągły

Stan: 28.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.132 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

Nr kat.	AS 4055.132
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2,5 mm
Ø dziurkownika	32,5 mm
Do gwintu	M32
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)	19 x 55 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,232 kg
Masa brutto	0,265 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Cechy

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, M32, Ø wykrojnika 32,5 mm