


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.537

Wycinak okrągły

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.537 - Wycinak okrągły do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.537
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	3 mm
Ø dziurkownika	37 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulkowym Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba ciągła (Ø x dł.)	19 x 55 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,281 kg
Masa brutto	0,314 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Cechy

ECLASS 8.0

21049047

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do blachy stalowej, PG 29, Ø wykrojnika 37 mm