

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4398.000

Szyna nośna 75 x 20 mm

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4398.000 - Szyna nośna 75 x 20 mm do VX, TS, VX SE

Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.



Cechy

Nr kat.	TS 4398.000
Wersja	perforowana
Opis produktu	Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX Na pionowym profilu szafy TS poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX, z regulacją wysokości, poprzez szynę montażową TS 25 x 38 mm Na poziomym profilu szafy TS: na szerokości, na głębokości W poziomym profilu szafy VX SE w szerokości na dole i górze lub w głębokości na dole i na górze poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS VX SE Szerokość: = 800 mm Głębokość: = 800 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	8,432 kg

Cechy

Masa brutto	8,875 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	TS Szyna nośna, do VX, TS, VX SE, do S/G: 800 mm, z otworami

Aprobaty

Wyjaśnienia	PCF-declaration
-------------	-----------------