

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.333

Moduł płyty podłogi, jednoczęściowy, z listwą szczotkową

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.333 - Moduł płyty podłogi, jednoczęściowy, z listwą szczotkową do VX IT

Do wprowadzania kabli od dołu.

Cechy

Nr kat.	VX 5301.333
Wersja	jednoczęściowa, z wkładem szczotkowym
Opis produktu	Do wprowadzania kabli od dołu.
Materiał	Blacha modułowa: blacha stalowa Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu Blacha modułowa: blacha stalowa Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Powierzchnia	Blacha modułowa: ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do całkowitego zamknięcia podłogi VX IT niezbędne jest połączenie kilku modułów płyt podłogowych Moduł płyty podłogi można łączyć wymiennie z innymi modułami podłogi o głębokości 237,5 mm
Wskazówka	Moduły płyt podłogowych z listwą szczotkową nie nadają się do zastosowań z klasą ochrony według IEC 60 529
Wymiary	Głębokość: 237,5 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,82 kg
Masa brutto	2,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

Cechy

Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	VX IT Moduł płyty podłogowej z listwą szczotkową, do szer. 800 mm, SxG 600x237,5 mm, 1-cz., blacha stalowa