


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.009

## Prowadnica powietrza

Stan: 06.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.009 - Prowadnica powietrza do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych

Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.



## Cechy

|                |  |
|----------------|--|
| Nr kat.        | DK 5302.009  |
| Opis produktu  | Do zwiększenia efektywności energetycznej klimatyzacji.  |
| Korzyści       | Pionowa listwa szczotkowa do bezkolizyjnego odgrózenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.                                  |
| Zastosowania   | Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.  |
| Materiał       | Blacha stalowa<br>Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu<br>Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB  |
| Powierzchnia   | Lakierowana  |
| Kolor          | RAL 9005   |
| Zakres dostawy | 2 osłony pionowe<br>2 osłony poziome<br>4 listwy szczotkowe<br>4 elementy z pianki komórkowej PU<br>Wraz z zestawem montażowym<br>6 paneli zaślepiających, 482,6 mm (19"), 1 U |

# Cechy

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Wskazówki dotyczące montażu | <p>Pionowe osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych szynach profilowych 19".</p> <p>Montaż poziomych osłon z listwami szczotkowymi jest możliwy tylko do przednich szyn profilowych 19".</p> <p>Zintegrowane wycięcia montażowe 482,6 mm (19") można zamknąć za pomocą dołączonych paneli zaślepiających lub użyć do zainstalowania innych komponentów ewentualnie wykorzystać do prowadzenia kabli. Uwaga, zakres dostawy zależy od produktu.</p> |
| Pasujący do                 | <p>Szerokość: = 800 mm</p> <p>Wysokość: = 2.450 mm</p>   |
| Opak.                       | 1 szt.   |
| Waga netto                  | 9 kg   |
| Masa brutto                 | 9,36 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 35,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Uwaga dotycząca klasy PCF   | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie   |
| Numer taryfy celnej         | 56090000   |
| ETIM 9                      | EC000331   |
| ECLASS 8.0                  | 27189272   |
| Opis produktu               | <p>Prowadnica powietrza, do VX IT szyny profilowej 19" dynamic, do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza wewnątrz, szafy w przypadku separacji stref lub, zastosowania systemu LCP.</p>  |