


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.224

Żebra kablowe, mocowanie 19"

Stan: 01.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.224 - Żebra kablowe, mocowanie 19"

Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, mocowanie 19", grzebień połączeniowy.



Cechy

Nr kat.	DK 7111.224
Opis produktu	Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych. Można je mocować w najróżniejszych miejscach w szafie.
Zastosowania	Do poziomego prowadzenia kabli wewnątrz płaszczyzny rozdzielacza. Dzięki otwartym otworom montażowym można je również w dowolnym momencie zamocować do otworów systemowych 19" poziomu montażowego i zabezpieczyć za pomocą śrub montażowych z zainstalowanych komponentów.
Materiał	Element nośny: blacha stalowa Żebra prowadzenia kabli, grzebienie połączeniowe: tworzywo sztuczne UL 94-V0
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Żebra kablowe Grzebienie połączeniowe
Number connection combs	2
Wskazówka	Wielkość pojedynczych komór (wys. x głęb.) ok. 34 x 100 mm
Jednostki wysokości	4 U
Opak.	4 szt.

Cechy

Waga netto	0,6 kg
Masa brutto	0,727 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Żebra kablowe, mocowanie 19", do poziomego prowadzenia kabli wewnątrz płaszczyzny rozdzielacza, 4 U, blacha stalowa, RAL 9005