

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7151.300

Panel montażowy, 482,6 mm (19")

Stan: 11.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7151.300 - Panel montażowy, 482,6 mm (19")

Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych na płaszczyźnie 19", m.in. szyn uziemiających, puszek rozdzielczych, małych elementów elektrycznych itp.



Cechy

Nr kat.	DK 7151.300
Opis produktu	Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych w ramach poziomu 19" jak zbiorcze szyny potencjałowe, puszki rozdzielcze, małe komponenty elektryczne, itd. Łatwe połączenie śrubowe komponentów w zintegrowanych otworach systemowych 25 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Width mounting surface	450 mm
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 430 mm
Jednostki wysokości	2 U
Wysokość montażowa dla komponentów	2 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,619 kg
Masa brutto	0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

Cechy

Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Panel montażowy 482,6 mm (19"), do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych, w obrębie poziomego montażowego 482,6 mm (19"), 2 U, szerokość powierzchni montażowej: 450 mm