


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.154

## Szafa sieciowa/serwerowa VX IT

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.154 - Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, wstępnie zmontowane, z szynami profilowymi 19" standardowymi

Szafa sieciowa / serwerowa VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. W dostawie wstępnie zmontowana wraz z wybranym pakietem praktycznego wyposażenia. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" w wersji standard, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.



## Cechy

Nr kat.	VX 5303.154
Materiał	Blacha stalowa Aluminium Tworzywo sztuczne Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: lakierowana Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
General colour	RAL 7035

# Cechy

Kolor	Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035 Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005 Zabudowa, cokół: RAL 9005 Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy	Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylicydrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Szyny profilowe, 482,6 mm (19") Ściany boczne, jednoczęściowe, przykręcane Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka System cokołów VX, 100 mm, wentylowany Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe 4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone) Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia. 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) 4 szyny typu kombi do wewnętrznej i zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowane do głębokości szafy (dołączone luzem) 10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem) Paleta IPPC Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka, głębokość 175 mm Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.200 mm Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości	24 U
Jednostki wysokości	24 U
Wysokość z cokołem	1300 mm

# Cechy

Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu	150 mm / 130 mm
Instalation position in 19" area	przednie i tylne
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	520 mm
Mocowanie 19"	na poprzeczce, przykręcana na górze i na dole
Wersja	wstępnie złożone
Wersja dachu	wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy
Wersja drzwi tylnych	Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Wersja drzwi przednich	Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
Wersja szyn profilowych	Szyny profilowe 19" standard w VX IT
Wersja podłogi	Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaśleпка
Wersja płaszczyzn 19"	przednie i tylne
Wersja pozycji szyn profilowych	Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Obciążalność	8000 N
Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416	8000 N
Kod IK	IK08
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	109 kg
Masa brutto	119,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	293,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

## Cechy

---

Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	VX IT, szyny profilowe 19" standardowe, szer. x wys. x głęb 800 x 1300 x 800 mm, 24 U, wstępnie zmontowane

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Negative Certificate Powierzchnia
Wyjaśnienia	Deklaracja producent Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK