


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560

Czujniki CMC III

Stan: 04.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - Czujniki CMC III

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Cechy

Nr kat.	DK 7320.560
Wersja	Czujka dymu
Opis produktu	Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści	Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania	Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku. Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania	Ustawienia można wprowadzać za pomocą CMC III Processing Unit Czujnik CMC-TC montuje się w górnej części szafy Czujnik wykrywa cząstki dymu w powietrzu w szafie
Materiał	Tworzywo sztuczne Przód: gładki Obudowa: struktura
Kolor	Obudowa: biała
Zakres dostawy	Czujnik Płyta montażowa Wraz z zestawem montażowym Kabel przyłączeniowy z wtyczką Kątownik montażowy Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus	Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
Interfejsy	RJ12
Liczba elementów PU compact (maks.)	4
Liczba elementów PU (maks.)	32

Cechy

Wskazówka	Czujnik podłącza się do CMC III poprzez CMC III CAN-Bus Sensor.
Metoda pomiarów	Fotodioda- Silikon-PIN/GaAs-IR-LED
Wymiary	Wysokość: 50 mm
Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,575 kg
Numer taryfy celnej	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------