


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000

Obudowy naścienne AE

Stan: 12.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7644.000 - Obudowy naścienne AE z wysuwaną ramą 19"

Obudowa naścienna do małych sieci, z wyciąganą płaszczyzną mocowania 19" i płytą kołnierзовą z listwą szczotkową do wprowadzania kabli w dnie. Stopień ochrony IP 54.

Cechy

Nr kat.	DK 7644.000
Wersja	z wysuwaną ramą 19"
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Obudowa: pokrywane proszkowo z zewnątrz Rama wysuwna: Stal nierdzewna
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami na zawiasy Zamknięcie dźwigenkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm Płyta kołnierзова z listwą szczotkową do wprowadzenia okablowania w podłodze obudowy Rama wysuwana zamocowana na szynach teleskopowych Filtr wylotu w podłodze obudowy oraz z boku, po lewej stronie Okno wziernikowe z boku, po prawej stronie Szyna wsporcza do kabli na tylnej ścianie Dodatkowa szyna wsporcza okablowania do montażu na ramie wysuwnej
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 600 mm Głębokość: 350 mm
Wysokość montażowa dla komponentów	10 U
Installation height U mounting frame vertical	4 U
Pozycja zawiasów	lewy
Liczba zamknięć	2

Cechy

Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54 w połączeniu z płytą kołnierkową dławików
Opak.	1 szt.
Waga netto	25,175 kg
Masa brutto	26,5 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ECLASS 8.0	27142408

Aprobaty

Aprobaty	Lloyds Register of Shipping
----------	-----------------------------