


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.081

Szyny profilowe, 482,6 mm (19")

Stan: 10.07.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.081 - Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS

Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Cechy

Nr kat.	DK 7827.081
Wersja	Kątownik "L"
Korzyści	Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu całkowitego Szyna profilowa w kształcie "L" wykorzystywana do zestawów montażowych systemów serwerowych Nadaje się do zabudowy częściowej 19"
Dane techniczne	Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA) Boczne otwory okrągłe i czterościenne Chromianowana do połączenia przewodzącego całkowitych elementów wbudowanych
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości	15 U
Wskazówka	Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19". W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
Pasujący do	Typ obudowy: TS Wysokość: 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	1.752
Masa brutto	1.952
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177234833

Cechy

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------