


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

Szyny profilowe, 482,6 mm (19")

Stan: 11.07.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.201 - Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS

Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Cechy

| | |
|---------------------|--|
| Nr kat. | DK 7827.201 |
| Wersja | Kątownik "L" |
| Korzyści | Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu całkowitego Szyna profilowa w kształcie "L" wykorzystywana do zestawów montażowych systemów serwerowych Nadaje się do zabudowy częściowej 19" |
| Dane techniczne | Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA) Boczne otwory okrągłe i czterościenne Chromianowana do połączenia przewodzącego całkowitych elementów wbudowanych |
| Materiał | Blacha stalowa, 2 mm |
| Zakres dostawy | Wraz z zestawem montażowym |
| Jednostki wysokości | 42 U |
| Wskazówka | Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępów płaszczyzn 19". W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L. |
| Pasujący do | Typ obudowy: TS Wysokość: 2.000 mm |
| Opak. | 2 szt. |
| Waga netto | 4.642 |
| Masa brutto | 4.842 |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| EAN | 4028177234949 |

Cechy

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404324 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
