

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.008

# Szyny prądowe PSM

Stan: 31.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.008 - Szyny prądowe PSM

Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.

## Cechy

Nr kat.	DK 7856.008
Wersja	Z 2 zasilaniami (gniazdo), redundancja 3-fazowa
Opis produktu	Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Wszystko to podczas bieżącej eksploatacji, ponieważ profil nośny jest wyposażony w zabezpieczenie przed dotykiem.
Korzyści	Możliwość uzupełniania modułów podczas bieżącej eksploatacji.
Dane techniczne	Każdy moduł gniazdek na szynie nośnej wychwytuje fazę, w zależności od kierunku ułożenia zasilanie lub zasilanie redundantne. W zależności od wersji 1-/3-fazowa budowa, prąd o natężeniu maks. 2 x (3 x 16 A/32 A). Możliwe redundantne zasilanie 3-fazowe. Redundantny obieg prądu jest całkowicie oddzielony od 3 faz szyny nośnej. Moduły mogą być wyposażone w zintegrowaną ochronę nadmiarową, dzięki której przy nadmiarze prądu wyłącza się tylko dany moduł. Pozostałe moduły pracują dalej.
Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	WAGO X-COM
Ilość	2
Fazy na zasilanie	3~
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Sloty modułów (maks.)	8

## Cechy

Pasujący do	Typ obudowy: TS 8 TS IT VX IT Wysokość: 2.200 mm
Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Temperatura składowania	-20 °C...60 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,629 kg
Masa brutto	3,829 kg
Numer taryfy celnej	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Opis produktu	DK Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie w szafach IT, 3~, 16 A, Sloty modułów: 8, Zasilanie: 2

## Aprobaty

Aprobaty	IEC CB VDE
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności