

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.100

Moduły wtykowe PSM

Stan: 14.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.100 - Moduły wtykowe PSM

Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.

Cechy

| | |
|---|---|
| Nr kat. | DK 7856.100 |
| Wersja | nie przełączalne |
| Opis produktu | Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Na szynie nośnej można mieszać różne moduły, Schuko, IEC320 i inne. Mogą to łatwo wykonać także osoby, które nie są elektrykami - dzięki systemowi plug & play z ochroną przed dotykiem. |
| Materiał | Profil: Aluminium, anodowane Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1) |
| Długość | 250 mm |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego) | WAGO WINSTA MIDI |
| Fazy na zasilanie | 1~ |
| Termiczna ochrona nadmiarowa | - |
| Napięcie znamionowe robocze | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy (maks.) | 16 A |
| Wymagana liczba gniazd modułów | 1 |
| Wymiary | Długość: 250 mm |
| Zakres temperatury pracy | 5 °C...45 °C |
| Wilgotności powietrza (bez kondensacji) | 5...95 % |
| Gniazda wtykowe | 4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,3 kg |

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Masa brutto | 0,36 kg |
| Numer taryfy celnej | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Opis produktu | DK Moduł wtykowy PSM, do modułowej szyny prądowej PSM., zajmuje 1 miejsce na szynie prądowej., Schuko (Typ F, CEE 7/3), 4-krotny, 230 V, 16 A |

Aprobaty

| | |
|-------------|----------------------|
| Aprobaty | IEC CB VDE |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności |