

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.885

Prowadnice powietrza do ramy montażowej 19" TS IT

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.885 - Prowadnice powietrza do ramy montażowej 19" TS IT

Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.



Cechy

Nr kat.	DK 5501.885
Opis produktu	Z dookólną listwą szczotkową do bezkolizyjnego odgradzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
Zastosowania	Do rozdzielania stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
Materiał	Blacha stalowa Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	2 osłony pionowe 2 osłony poziome 4 listwy szczotkowe Wraz z zestawem montażowym 2 paneli zaślepiających, 3 U
Wskazówki dotyczące montażu	Pionowe i poziome osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych ramach montażowych 19".

Cechy

Pasujący do	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,5 kg
Masa brutto	6 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis produktu	DK Prowadnica powietrza, SxW: 800x1800 mm, do ram montażowych 482,6 mm (19") TS IT