

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.100

Szafa sieciowa TX CableNet

Stan: 09.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.100 - Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami wentylowanymi

Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.



Cechy

Nr kat.	TX 7888.100
Wersja	1 generacja wentylowane ze ścianami bocznymi
Korzyści	Nowa koncepcja dachu: pełne wykorzystanie głębokości na okablowanie i możliwość integracji modułu wentylatorowego Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy Możliwość instalowania aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych dzięki wentylowanym drzwiom Możliwość przełożenia strony zawiasów Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
Materiał	Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm

Cechy

Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębnowym 3524 E Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu Drzwi z blachy stalowej przednie, wentylowane, zawiasy 130° Drzwi z blachy stalowej tylne, wentylowane, jednoczęściowe, zawiasy 130° Paleta IPPC
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości	42 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	645 mm
Wersja	ze ścianami bocznymi
Design doors	wentylowane
Obciążalność	5000 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	125 kg
Masa brutto	135 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

Cechy

ECLASS 8.0

27180207

Opis produktu

Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK