

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.151

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT

Stan: 01.02.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.151 - Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, wstępnie zmontowane, z ramą montażową 19"

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. W tym praktyczne wyposażenie i wstępny montaż. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19", o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Cechy

Nr kat.	DK 5515.151
Materiał	Blacha stalowa Aluminium Element narożny cokołu: blacha stalowa Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo Drzwi, ściany boczne i dach: gruntowane przez zanurzenie i lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035 Zabudowa, cokoł: RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	Stelaż szafy TS 8 z drzwiami, płytą dachową, cokołem i ścianami bocznymi Drzwi przeszkłone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia. Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) Szyny do montażu podłogi Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaśleпка System cokołów VX, 100 mm, wentylowany Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane 4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone) 4 szyny wsporcze do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szaf o głębokości (dołączona) 10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem) Paleta IPPC Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.200 mm Głębokość: 1.200 mm
Jednostki wysokości	47 U
Jednostki wysokości	47 U

Cechy

Wysokość z cokołem	2300 mm
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu	144 mm / 308 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	745 mm
Wersja płaszczyzn 19"	Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność	15 000 N
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	181.4
Masa brutto	193.4
EAN	4028177706309
E-Number Sweden	E7239906
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Powierzchnia
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności