

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6205.100**

**Kątownik montażowy**

Stan: 10.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6205.100 - Kątownik montażowy do zabudowy wnętrza

Do montażu systemowej szyny chassis i poprzeczek montażowych w poziomie i w pionie. Do Comfort Panel od głębokości montażu 74 mm lub Optipanel od głębokości montażu 100 mm. Kątownik montażowy w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza umożliwia montaż lampy systemowej LED bez użycia narzędzi i bez mechanicznej obróbki obudowy.



## Cechy

Nr kat.	CP 6205.100
Opis produktu	Do montażu systemowej szyny chassis i poprzeczek montażowych w poziomie i w pionie. Do Comfort Panel od głębokości montażu 74 mm lub Optipanel od głębokości montażu 100 mm. Kątownik montażowy w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej umożliwia montaż lampy systemowej LED bez użycia narzędzi i bez mechanicznej obróbki obudowy.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Comfort-Panel od głęb. montażu 74 mm Optipanel od głębokości montażu 100 mm Szyna do zabudowy wnętrza AX
Wskazówki dotyczące montażu	Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,36 kg

# Cechy

Masa brutto	0,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	CP Kątownik montażowy, do zabudowy wnętrza, do panelu Comfort i Optipanel