


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.522

PDU UK, wersja metered

Stan: 20.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.522 - PDU UK, wersja metered

Inteligentne PDU z interfejsem sieciowym i z rejestracją parametrów zużycia energii dla każdej fazy. Obsługa protokołów sieciowych, np. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, plus wyświetlacz. Wejście z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia BS 1363 (UK). Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.

Cechy

Nr kat.	DK 7955.522
Opis produktu	Pomiar energii na fazę, czyli zapotrzebowania mocy całej szafy IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Wyświetlacz OLED przedstawia zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
Materiał	Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Wymiary	Szerokość: 44 mm Głębokość: 62 mm Długość: 1.955 mm
Liczba i typ gniazdek	20 x BS 1363 / 4 x C19
Gniazda wtykowe	20 x GB (Typ G, BS 1363) 4 x Gniazdo C19
Prąd znamionowy (maks.)	32 A
Zasilanie	Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2

Cechy

Zakres temperatury pracy	0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...95 %
Temperatura składowania	-25 °C...70 °C
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT: ≤ 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	6,06 kg
Numer taryfy celnej	85366990
EAN	4028177685086
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604