



DK 7979.139 - PDU basic

High-endowy rozdział energii w szafie IT: solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT.



Cechy

Nr kat.	DK 7979.139
Wersja	PDU Basic
Opis produktu	Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy. Dzięki PDU basic możliwe jest łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W zależności od wersji PDU możliwy jest montaż poziomy w płaszczyźnie 19" lub montaż pionowy (również w przestrzeni Zero-U).
Korzyści	Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały) Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Materiał	Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy	Blokada uniwersalna wtyków IEC C14, C20 Wraz z zestawem montażowym
Opcje	Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU Możliwe inne kolory obudowy

Cechy

Wymiary	Szerokość: 44 mm Głębokość: 70 mm Długość: 1.495 mm
Liczba i typ gniazdek	12 x C13 / 12 x C19
Napięcie znamionowe robocze	400 V (AC)
Prąd znamionowy (maks.)	32 A
Moc znamionowa	22 kW
Zasilanie	Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	CEE
Dyrektywy	Dyrektywa EMC 2014/30/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Zakres temperatury pracy	5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...95 %
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Pasujący do	Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,9 kg
Masa brutto	5,4 kg
Numer taryfy celnej	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762

Cechy

ECLASS 8.0

27142604

Opis produktu

DK PDU basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy., szer. x dł.
x gł. 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 12 x C13, 12 x C19, 230 V, 3~, 32
A

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności