


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.551 Comfort-Panel

Stan: 12.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.551 - Comfort-Panel

Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność. Stopień ochrony IP 65 wg IEC 60 529.



Cechy

Nr kat.	CP 6372.551
Wersja	Przyłącze ramienia nośnego narożne 120 x 65 mm
Korzyści	Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność Kompatybilność z wszystkimi systemami stojącymi i ramion nośnych Rittal
Materiał	Obudowa: aluminiowy profil wytłaczany Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy Krawędzie chroniące: tworzywo sztuczne
General colour	Anodowana naturalna
Kolor	Obudowa: naturalnie anodowane Elementy narożne: RAL 7035 Krawędzie chroniące: podobna do RAL 7024
Zakres dostawy	Obudowa z wycięciem do przyłącza ramienia nośnego 3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym do płyt przednich Ściana tylna przykręcona, obudowa zawiasowana od przodu z zamkiem z wkładką dwupiórkową

Cechy

Wymiary	Szerokość: 628,5 mm Wysokość: 608,5 mm Głębokość: 92 mm
Głębokość montażowa	74 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Pasuje do panelu przedniego o szerokości	520 mm
Pasuje do panelu przedniego o wysokości	500 mm
Wersja	Dostęp serwisowy od tyłu.
Wskazówka	Zmiana przyłączenia ramienia nośnego jest możliwa przez obrócenie obudowy
Materiały podstawowe	Aluminium
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Zabezpieczenie śrubowe
Opak.	1 szt.
Waga netto	8,8 kg
Masa brutto	8,8 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis produktu	CP Compact Panel, dopasowane do płyt przednich SxW 520x500 mm, głębokość montażowa: 74 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego 120x65 mm, Ściana tylna na zawiasach z zamkiem dźwigienkowym

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK