

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.503 PDU metered plus

Stan: 11.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.503 - PDU metered plus

High-endowy rozdzielacz energii w szafie IT: inteligentne PDU z pomiarem energii na każde gniazdko wyjściowe, czyli zapotrzebowania mocy poszczególnych odbiorników.



## Cechy

Nr kat.	DK 7979.503
Wersja	Wersja 19"
Opis produktu	Wysokiej klasy rozdzielacz mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. Z pomiarem energii na każde gniazdko wyjściowe.
Korzyści	<p>Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT</p> <p>Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)</p> <p>Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT</p> <p>Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne</p> <p>Dokładność pomiarów <math>\pm 1\%</math> (kWh) wg EN 62 053-21</p> <p>Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym (maks. 10 lat, wymienna bateria)</p> <p>Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu</p> <p>Możliwość ustawienia wartości granicznych (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu i mocy dla każdego gniazdka wyjściowego</p> <p>Energoozczędny design, niskie zużycie własne</p>

# Cechy

Dane techniczne	<p>Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymiennalna</p> <p>Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz</p> <p>Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz</p> <p>Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz</p> <p>Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna</p> <p>Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy</p> <p>Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego</p> <p>Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU</p> <p>Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU</p> <p>Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej</p> <p>Wielokolorowe LED (zielone/żółte/czerwone) do sygnalizowania stanów załączenia i wartości granicznych poszczególnych gniazdek wyjściowych</p> <p>Zielona LED sygnalizująca napięcie</p>
Materiał	<p>Profil aluminiowy, czarny anodyzowany</p> <p>Gniazdko: tworzywo sztuczne</p>
Zakres dostawy	<p>Wraz z zestawem montażowym</p>
Opcje	<p>Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia</p>
Measurement functions, description	<p>Pomiar dla każdej fazy lub zasilania</p> <p>Dodatkowo pomiar dla każdego gniazdka wyjściowego</p> <p>Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8)</p> <p>Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy)</p> <p>Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styki przełączny)</p>
Wymiary	<p>Wysokość: 44 mm</p> <p>Głębokość: 144 mm</p> <p>Długość: 450 mm</p>
Liczba i typ gniazdek	<p>4 x Schuko, typ F, CEE 7/3</p>
Gniazda wtykowe	<p>4 x Punkt uziemiający</p>
Napięcie znamionowe robocze	<p>230 V (AC)</p>

# Cechy

Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Moc znamionowa	3,7 kW
Zasilanie	Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	CEE
Interfejsy	Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2 Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP) Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery) W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Dyrektywy	Dyrektywa EMC 2014/30/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Protokoły	Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB do integracji z DCIM innych producentów FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)
Zakres temperatury pracy	5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...95 %
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Pasujący do	Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 800 mm Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 800 mm

## Cechy

Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Opis produktu	DK PDU metered+, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem, prądu, mocy, zużycia energii na każde wyjście, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxWxG: 450x44x144 mm, CEE 7/3: 4 x Schuko

## Aprobaty

Aprobaty	TÜV
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności