

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147

Obudowa sterownicza Kompakt AX

Stan: 14.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - Obudowa sterownicza Kompakt AX

Standard koncernu Volvo Cars

Zmodyfikowana jako obudowa obsługi, wymiary 760 x 760 x 300 mm ze zintegrowaną szufladą na klawiaturę.

Cechy

Nr kat.	AX 7993.147
Opis produktu	Kompaktowa obudowa sterownicza na bazie AX 1073.000. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu drzwiowego, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego. Dno obudowy z płytą kołnierзовą z blachy stalowej. Drzwi z uszczelką piankową PU, pionowymi listwami otworowymi po obu stronach, przyłączem przewodu ochronnego, przykręconymi zawiasami. Płyta montażowa: z otworami w kształcie dziurki od klucza do uziemienia, z nadrukowanymi wymiarami, przymocowana nakrętkami okrągłymi spawanymi.
Materiał	Blacha stalowa Okno wziernikowe: Jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Drzwi w górnej części mają okno obserwacyjne z bezpiecznego szkła (ESG), grubość 3 mm, powierzchnia widoczna o wielkości 543 x 345 mm Za oknem obserwacyjnym jest zainstalowane mocowanie VESA (do samodzielnego montażu monitora TFT, zgodnie z rysunkiem X198471) za pomocą kątownika w kształcie litery U Pod oknem obserwacyjnym znajduje się 10 otworów Ø 22,5 mm Pod otworami jest zamontowana szuflada na klawiaturę ze zintegrowaną podkładką pod mysz Na półce pod mysz znajduje się płytka z tworzywa sztucznego o grubości 8 mm i wymiarach (SxW) 260 x 206 mm

Cechy

Wymiary	Szerokość: 760 mm Wysokość: 760 mm Głębokość: 300 mm
Opak.	1 szt.
Masa brutto	41.5
EAN	4028177962552