


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.340

Płyty montażu częściowego, wsuwane

Stan: 11.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.340 - Płyty montażu częściowego, wsuwane do TP, TS, VX SE

Do montażu w części górnej/środkowej pulpitu na szynach systemowych do rozbudowy wewnętrznej.

Cechy

Nr kat.	TP 6730.340
Opis produktu	Do łatwego montażu przy montowanych wcześniej śrubach mocujących.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Części górnej/środkowej w szynach systemowych zabudowy wewnętrznej Dolnej części pulpitu z boku przy zamontowanych na głębokości chassis systemowych lub poprzeczkach montażowych Inne szafy sterownicze przy szynach z otworami w siatce 25 mm
Wskazówka	Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami Maksymalna szerokość montażowa dla płyt montażu częściowego = szerokość pulpitu minus 100 mm W przypadku TP jest dodatkowo potrzebna szyna do rozbudowy wewnętrznej TP
Wymiary	Szerokość: 700 mm Wysokość: 437 mm
Pasuje do typu obudowy	TP TS VX SE CX
Pasujący do	Typ obudowy: TP TS VX SE CX

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	6,455 kg
Masa brutto	6,795 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Opis produktu	Płyty montażu częściowego, wsuwane, do TS, SE, TP, CX, szer. wys.: 700x437 mm