

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8173.245

# Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa

Stan: 04.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8173.245 - Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do VX

Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do VX.

## Cechy

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nr kat.                        | VX 8173.245  |
| Korzyści                       | Szybki montaż dzięki zatraskowym uchwyтом ścian bocznych<br>Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z wewnętrznymi elementami kontaktowymi<br>Łatwe ustawianie wysokości i głębokości za pomocą uchwytów montażowych<br>Montaż jednoosobowy<br>Sworznie uziemienia o dużej, nielakierowanej powierzchni stykowej do optymalnego przylegania |
| Materiał                       | Blacha stalowa 1,5 mm  |
| Powierzchnia                   | Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz  |
| Kolor                          | RAL 7035   |
| Zakres dostawy                 | Wraz z zestawem montażowym   |
| Pasujący do                    | Typ obudowy: VX<br>Wysokość: = 800 mm<br>Głębokość: = 600 mm   |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55  |
| Type rating według UL 50E      | Typ 1<br>Typ 12  |
| Materiały podstawowe           | Blacha stalowa   |
| Opak.                          | 2 szt.   |
| Waga netto                     | 11 kg  |
| Masa brutto                    | 12 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 45,7 kg CO2 eq (Cat B)   |

## Cechy

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej       | 94039910   |
| ETIM 9                    | EC002524   |
| ECLASS 8.0                | 27182101   |
| Opis produktu             | Ściana boczna do VX, przykręcana, do wys. gł.: 800x600 mm, blacha stalowa  |

## Aprobaty

---

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | PCF-declaration    |