


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8418.000

# System szaf szeregowych VX25

Stan: 24.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8418.000 - System szaf szeregowych VX25 Szafa elektroniczna

Idealne do komponentów i modułów wsuwanych w 19": z profilami adapterowymi 19" z przodu, ramą frontową, tylnymi drzwiami, płytą dachową i dzielonymi płytami podłogi



## Cechy

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.      | VX 8418.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał     | Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Dach: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Rama przednia: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych<br>Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm<br>Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Profile adapterowe 19": blacha stalowa, 2 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo<br>Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Rama przednia: pokrywane proszkowo z zewnątrz<br>Płyty podłogi: ocynkowane                                                                                          |
| Kolor        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Cechy

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres dostawy                     | Stelaż szafy<br>Ramy czołowe (zawiasy z prawej strony, z lewej strony przytrzymywane przez magnetyczne zatrzaski)<br>Drzwi tylne (ogranicznik z prawej strony z możliwością zmiany na lewą)<br>Blacha dachowa<br>Blachy podłogowe<br>Profile adapterowe 19", przód |
| Wymiary                            | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 1.600 mm<br>Głębokość: 800 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość montażowa dla komponentów | 33 U                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opak.                              | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga netto                         | 59,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa brutto                        | 63,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 155,7 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uwaga dotycząca klasy PCF          | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie                                                                                                                                           |
| Numer taryfy celnej                | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9                             | EC000261                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                         | 27180101                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis produktu                      | Szafa elektroniczna VX, SxWxG: 600x1600x800 mm, blacha stalowa, z ramą frontową z zawiasami, z profilami adapterowymi 19", drzwi pojedyncze z tyłu                                                                                                                 |

# Aprobaty

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | Powierzchnia |
|-------------|--------------|