

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7144.035**

**Półka urządzeniowa, zabudowa 19"**

Stan: 09.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7144.035 - Półka urządzeniowa, zabudowa 19" Szafy z szynami profilowymi L z przodu i z tyłu

Posiadają kilka punktów zaczepowych, dzięki czemu odstęp płaszczyzn calowych jest zmienny, możliwe dodatkowe wyposażenie w szyny teleskopowe do pełnego wysuwania, obciążalność: 50 kg.

## Cechy

Nr kat.	DK 7144.035
Opis produktu	Półki, zależnie od swojej głębokości, zapewniają kilka punktów do podwieszenia tak, że rozstaw poziomów calowych jest zmienny w pewnych granicach. Każda tak zamontowana półka może być uzupełniona przez szyny teleskopowe do wysuwania. W tym celu należy przykręcić szyny teleskopowe zamiast tulejek dystansowych.
Zastosowania	Do montażu w dwóch w poziomach mocowania 19" Do dodatkowego wyposażenia istniejących artykułów TS
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels	348 mm 398 mm
Obciążalność	Obciążenie powierzchniowe 50 kg
Wskazówka	Do TS: jeżeli w szafach sieciowych Basis TS stosowane są szyny profilowe L, wymagany jest adapter 7827.300 Do TS, otworowanie systemowe 19": w połączeniu z zestawem montażowym, z regulacją głębokości 7063.850 możliwy jest elastyczny montaż między dwoma szynami profilowymi L bezpośrednio w otworach systemowych 19"
Wymiary	Szerokość: 409 mm Głębokość: 400 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,19 kg

# Cechy

Masa brutto	2,39 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Półka urządzeniowa SxG: 409x400 mm, 50 kg, odległość między poziomami: zmienna, regulacja głębokości na 2 poziomach montażowych 482,6 mm (19"), RAL 7035